



Rundumlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

| Allgemeine technische Daten   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| Produkt-Markename   | SIRIUS                                   |                       |
| Produkt-Bezeichnung   | Rundumlichtelement                       |                       |
| Ausführung des optischen Signals  | Rundumlicht                              |                       |
| Drehzahl  | 120 1/min                                |                       |
| Spannungsart der Betriebsspannung   | AC/DC                                    |                       |
| Betriebsspannung  |  |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bei DC Bemessungswert</li> <li>• 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert</li> <li>• 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert</li> </ul> | 24 V<br>24 V<br>24 V                     |                       |
| relative positive Toleranz der Betriebsspannung   | 10 %                                     |                       |
| relative negative Toleranz der Betriebsspannung   | -10 %                                    |                       |
| aufgenommener Strom maximal   | 40 mA                                    |                       |
| Lebensdauer der LED   | 100 000 h                                |                       |
| Material  | PC                                       |                       |
| Farbe   | rot                                      |                       |
| Befestigungsart   | Bajonett                                 |                       |
| Referenzkennzeichen   |  |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>• gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul>  | P<br>P                                   |                       |
| Mechanische Daten   |  |                       |
| Außendurchmesser des Signalsäulenelements   | 70 mm                                    |                       |
| Leuchtmittel  |  |                       |
| Produktbestandteil Leuchtmittel   | Ja                                       |                       |
| Art des Leuchtmittels   | LED                                      |                       |
| Lichtstärke   | 3,2 cd                                   |                       |
| Umgebungsbedingungen  |  |                       |
| Umgebungstemperatur während Betrieb   | -20 ... +50 °C                           |                       |
| Schutzart IP  | IP65                                     |                       |
| Höhe  | 65,5 mm                                  |                       |
| Breite  | 70 mm                                    |                       |
| Approbationen/ Zertifikate  |  |                       |
| allgemeine Produktzulassung   | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung |

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

Sonstige

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5DB>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4420-5DB>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4420-5DB>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-5DB&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5DB&lang=de)



**-P**



letzte Änderung:

23.12.2020 