

Krause Stehleiter

STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 5
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 1,2 m, Podest Breite x
Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 1,95
m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 139763



Krause Stufenstehleiter STABILO® Professional

Stehleiter

- Aufstieg einseitig
- 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,2 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm
- Holmlänge 1,95 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Klemmschutz
- Ausgestattet mit Ablageschale und Eimerhaken
- rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar








- Aus Aluminium
- Gewicht 7,3 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel und Klemmschutz
Nutzung	einseitig	Sicherheitsbügel	ja
Holmlänge	1,95 m	Spreizsicherung	ja
Höhe Podest	1,2 m	Leiter Ausführung	zweitellig
Standhöhe	1,2 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Breite Podest	300 mm	Ablageschale	ja
Tiefe Podest	250 mm	Verstärkung	Eckverstreben an der unteren Stufe
Arbeitshöhe	3,2 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	5	Unterbau	rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Zertifizierung	TÜV geprüft
klappbar	ja	Garantie	10 Jahre
Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar	Gewicht	7,3 kg
fahrbar	nein		

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE