

hofs

Gefahrstoffregal - Grundfeld

Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm, 4 Ebene(n) mit Wannensboden, Nutzung einseitig, Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 228411



hofs Gefahrstoffregal

Grundfeld

Gefahrstoffregal - Grundfeld

- Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm
- Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 4 Ebene(n) mit Wannensboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Ebenen mit Aufkantung
- Nutzung einseitig
- Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt






- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Böden / Ebenen Ausstattung	Aufkantung
Regaltyp	Gefahrstoffregal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	einseitig
Regalfeld	Grundfeld	Material Ständer	Stahl
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Material Boden	Stahl
geeignet für (Produkt/Material)	Kleingebinde	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	2000 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	1060 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Tiefe	635 mm	Anlieferung	zerlegt
Fachlast	200 kg	Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Feldlast	1200 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachbreite	1000 mm	Garantie	5 Jahre
Fachtiefe	600 mm	Gewicht	58,512 kg
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden		

Zubehör

228407		Gefahrstoffregal - Anbaufeld, Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm, 4 Ebene(n) mit Wannenboden, Nutzung einseitig, Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228415		Wannenboden für Gefahrstoffregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Ausgestattet mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß