


Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 780 mm, Inhalt 0,5 m³, Traglast 1000 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 345421



Bauer Späne-Kippbehälter mit niedriger Bauform

Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 780 mm
- Inhalt 0,5 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 130 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 135 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Ablasshahn und Lochblech-Zwischenboden (Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm)
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau



Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Inhalt	0,5 m³	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Höhe	680 mm	Einfahrtaschenabstand	135 mm
Länge	1440 mm	Einfahrbreite	150 mm
Breite	780 mm	Ablasshahn	ja
Traglast	1000 kg	stapelbar	nein
Bauart	niedrige Bauform	nestbar	nein
Material	Blech	Gefahrstoffeignung	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	lackiert
Kippfunktion	manuell	Farbe	blau // RAL5012
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
unterfahrbar	ja	Deckeltyp	Klappdeckel
Unterbau	Einfahrtaschen	Gewicht	130 kg

Zubehör

518144



Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg

Dazu passt auch ...

203428



Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium

525920



Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot

527144



Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz

531837



Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau