


## Haspelketten-Laufkatze

Zuglast 5000 kg, Flanschbreite 114 - 203 mm

Artikelnummer: 908047



## Haspelketten-Laufkatze



Traglast 5000 kg

Haspelketten-Laufkatze


- Zuglast 5000 kg
- Flanschbreite 114 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 1
- Breite x Tiefe 374 x 377 mm
- mindestens 1,3 m Kurvenradius
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 110 / 127 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 55 kg

Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Laufrad innen	110 mm
Hebezeugtyp	Haspelketten-Laufkatze	Durchmesser Laufrad außen	127 mm
Zuglast	5000 kg	Min. Kurvenradius	1,3 m
Bedienung	Hub manuell	Oberfläche	lackiert
Flanschbreite	114-203 mm	Material Laufrad	Stahlguss
Strangzahl	1 Stück	Farbe Laufrad	schwarz
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	374 mm	Maß F	196 mm
Tiefe	377 mm	Maß G	3 mm
Länge Bedienungskette	2,5 m	Gewicht	55 kg

## Zubehör

907995		Haspelkette für Mehrbedienlänge, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
908149		Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 5000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
663595		Fahrbarer Portalkran, Traglast 500 kg, Bauhöhe 3120 mm, lichte Breite 3000 mm