

MNX PCM 175/60 G



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 175/60 G
Artikelnummer: 6016319
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074038111
E-Nummer:
Finland: 3421645
Dänemark: 8212027226
Italien: 7341060
Schweden: 2535336
Norwegen: 2535525

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorrägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:				Auswertung:
Länge	Breite	Höhe		
mm: 180	180	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
inch: 7.1	7.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08	
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: Polycarbonat				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe: Grau				Zertifikate:
Dichtungsmaterial: TPE				Germanischer Lloyd (GL)
Temperatur Bereich:				Underwriters Laboratories
Kurzzeit: -40 ... 120 °C				Det Norske Veritas
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C				Fimko
Kurzzeit: -40 ... 250 °F				Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F				UL Canada
Zubehör:				Gost R
MIV 175	Montageplatte			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 175/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

