

Waagen

Mechanische Kranwaagen, Digitale Kranwaagen



Mechanische Kranwaagen 200 - 85000 kg

- Robuste Konstruktion
- Geringes Eigengewicht
- Anzeige geschützt durch Plexiglasscheibe

Bestell-Nr.	Typ	zulässige Traglast kg	Toleranz kg	Gewicht kg	Abmessungen in mm				
					A	B	C	D	E
730610	TEO- 200	200	1	5,0	60	53	230	27	35
730611	TEO- 320	320	2	5,0	60	53	230	27	35
730612	TEO- 500	500	2	5,0	60	53	230	27	35
730613	TEO- 750	750	5	5,0	60	53	230	27	35
730614	TEO- 1250	1250	5	5,0	60	53	230	27	35
730615	TEO- 2000	2000	10	5,0	60	53	230	27	35
730616	TEO- 3200	3200	20	5,5	75	53	280	34	46
730617	TEO- 5000	5000	20	6,5	75	53	300	42	56
730618	TEO-12500	12500	50	8,1	40	41	213	-	-
730619	TEO-25000	25000	100	12,9	55	42	267	-	-
730620	TEO-50000	50000	200	25,0	75	56	329	-	-
730621	TEO-85000	85000	500	60,0	85	60	390	-	-



Digitale Kranwaagen „NINJA“

Digitale, zuverlässige und einfach zu bedienende Kranwaagen für den industriellen Gebrauch mit serienmäßigem Aufbewahrungs- bzw. Transportkoffer

Bestellnummer	Typ	Wägebereich max. kg	Standard Ziffernschritte kg
734016	MCWNT-1	300/600/1500	0,1/0,2/0,5
734017	MCWNT-1 M	1500	-
734018	MCWNT-1 RF	300/600/1500	0,1/0,2/0,5
734019	MCWNT-1 MRF	1500	-
734020	MCWNT-6	1500/3000/6000	0,5/1/2
734021	MCWNT-6 M	6000	-
734022	MCWNT-6 RF	1500/3000/6000	0,5/1/2
734023	MCWNT-6 MRF	6000	-
734024	MCWNT-9	3000/6000/9500	1/2/5
734025	MCWNT-9 M	9000	-
734026	MCWNT-9 RF	3000/6000/9500	1/2/5
734027	MCWNT-9 MRF	9000	-

- Genauigkeit +/- 0,03 % des Wägebereichs
- Geringer Platzbedarf und kompakte Dimensionen
- Robuste Bauweise
- Inklusive Fernbedienung und Schüssel
- Mit Testzertifikat

- M - eichfähig
- RF - Funkmodul zur Anbindung an Drucker
- MRF - eichfähig, Funkmodul zur Anbindung an Drucker

Alle Versionen werden unter Verwendung eines Mustergewichts mit einem Kalibrierungszertifikat versehen.

Verfügbare Optionen

- Funk-Datenübertragung des Gewichts an Fernanzeige, auch in geeichter Version mit Option „Alibi Memory“
- Gewichtssummierung
- Kontrolle +/-
- prozentuale Wägung
- Stückzählung
- Eingabe/Ausgabe
- Hold, Haltefunktion
- Spitzenwert (zur Bestimmung des Höchstgewichts)
- Empfindlichkeit HR x 10
- Netto/Brutto oder Konversion in lb/kg
- Haken oder Aufhängering

Nur bei Bestellung von Neugeräten verfügbare Optionen

- Funk-Fernanzeigergerät
- Datum und Uhrzeit
- Alibi-Speicher

Beachten Sie bitte: Diese Optionen müssen beim Bestellvorgang spezifiziert werden und sind nicht separat erhältlich!



Optional Funk-Fernanzeigergerät