

PRODUKTDATENBLATT

FT33


PROLINE ●●○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Komfortables Trennverhalten
- Leicht schneidend

Vielseitige Trennscheibe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.



Typenbezeichnung	FT33
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	200736
GTIN	4011890003770
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,038 kg
Produktabmessung	100 x 2,0 x 16,00
Durchmesser 1	100 mm
Stärke	2,0 mm
Bohrung	16,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15300 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24Q-BF20
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044780
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	80 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,950 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE