

Artikelnummer: 308879

Kurzbeschreibung: Stapelaar Pramax TX 10/09 incl. ingebouwde batterij en oplader

Langbeschreibung: Stapelaar Pramax TX 10/09 incl. ingebouwde batterij en oplader: De Pramac TX 10/09 is een vorkheftruck die elektrisch tilt en handmatig rijdt. Een hoge mate van stabiliteit garandeert een veilig tillen naar grotere hoogtes. De Pramac TX 10/09 is een model dat bijzonder stabiel is en daarom bijzonder geschikt voor het heffen van zeer zware lasten. De last wordt elektrisch gehesen terwijl het transport handmatig gebeurt. De TX 10/09 heeft een draagvermogen van 1000 kg en een hefhoogte van 900 mm. Het hefsysteem is elektrisch. De Pramac TX 10/09 is uitgerust met een batterij sleutel. De functie is het in- en uitschakelen van de elektronica van de vrachtwagen via de accuspanning. De accusleutel heeft ook een veiligheidsfunctie ter bescherming tegen onbedoeld optillen. De acculader van de Pramac TX 10/09 truck is ook uitgerust met een systeem dat het heffen blokkeert in het geval van een lage lading. De extra voetrem beveiligd het apparaat tijdens het parkeren. De Pramac TX 10/09 wordt geleverd met een lader.

Technische details

- Draagvermogen: 1000 kg
- Zwaartepunt: 600 mm
- Hefhoogte: 900 mm
- vorklengte: 1150 mm
- Vork breedte en hoogte: 150 x 70 mm.
- Totale lengte: 1750 mm
- Minimale benodigde ruimte: 1300 mm.
- Maximale benodigde ruimte: 1300 mm
- Draaicirkel: 1440 mm
- Wielen: Nr. 2/2 rubber/nylon
- hijsmotor: 1,6 kW
- Batterijspanning: 12 V
- Batterijcapaciteit: 74 Ah
- Spanning van de batterijlader: 12 V
- Capaciteit batterijlader: 15 A
- Eigen gewicht met batterij: 296 kg

