



Leírás:

Alumínium 68L, ideális dobozok a biztonságos tároláshoz és szállításhoz, két hengerzárralECO-Box

- korrózió-, időjárás- és hőmérsékletálló
- könnyűségük ellenére rendkívül méretstabilak a körkörös megerősítő gyöngyöknek köszönhetően (fal- és sarokerősítés)
- erős békazárak, lakat, plombazár felhelyezésére és cilinderzárak beszerelésére szolgáló furatokkal
- műanyag bevonatú, lehajtható biztonsági fogantyúk – kényelmes szállítás
- a körbefutó gumitömítés védi a doboz tartalmát a külső behatásoktól, pl. portól, fröccsenő víztől stb.
- a felhajtható fedélen lévő biztosítópántok megakadályozzák a zsanérok kiszakadását
- 0,8 mm vastag alumíniumból / tömör alsó profilból készült
- külön tartozék: Kerékkészlet
- 2 fogantyúval / teherbírás 40 kg
- kérésre egyéb méretben, változatban is kapható (50 darab felett egyedi gyártást biztosítunk)
- mé=mélység=385 mm szé=szélesség=575 mm ma=magasság=375 mm
- Belső méretek: 350x550x355 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	451250
GTIN	4007228451252
Vámtarifa	76129080
Csomagolási egység (PU)	1

szín	ezüst
Térfogat L-ben	68
Súly (kg)	3,74
M x S x M (mm)	385 x 575 x 375

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	1
M x S x M (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

KE bruttó tömege, kg	3,74
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	20
Rétegek száma	5
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,025

Kartonok száma rétegenként	4
Súly (kg)	94,8