

Artikelnummer: 129210

Kurzbeschreibung: Hochhubwagen SDJ 1016

Langbeschreibung: Hochhubwagen SDJ 1016:
Hochhubwagen eignen sich besonders für das gelegentliche Ein- und Ausstapeln von Paletten und anderem Stückgut oder zum Be- und Entladen von LKWs ohne Ladebühne. Durch den ausschließlich manuellen Antrieb sind diese Geräte praktisch immer einsatzbereit und kostengünstig in Sachen Wartung und Instandhaltung.

Ausstattungsmerkmale: manuelles Heben über die Hubdeichsel oder ein Fußpedal Überlastschutz stufenlos regulierbares Absenken über den Handhebel am Deichselgriff 40 mm Bodenfreiheit für unebene Böden stabile Haltegriffe für eine gute Handhabung beide Lenkrollen mit Feststellbremse für einen sicheren Stand

Lastschutzgitter und Rahmengitter für maximale Sicherheit Technische Daten:

Tragfähigkeit: 1000 kg Hubbereich: 90 - 1600 mm Freihub: 1440 mm Bauhöhe (gesenkt): 1980 mm Bauhöhe (gehoben): 2080 mm Gabelzinkenmaße: L 1150 x B 170 x H 55 mm Tragbreite: 550 mm Gesamtlänge: 1705 mm Gesamtbreite: 755 mm Wenderadius: 1400 mm Eigengewicht: 230 kg

EAN/GTIN: 4260151120576

