

## ZARGES

### Teleskop-Anlegeleiter

9 Riffelblechstufe(n), Holmlänge 0,76  
- 2,9 m, aus Aluminium, eloxiert

Artikelnummer: 231493



## ZARGES Teleskop-Anlegeleiter

### platzsparend ineinanderschiebbar

Teleskop-Anlegeleiter

- 9 Riffelblechstufe(n)
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,8 m
- Holmlänge 0,76 - 2,9 m
- Stufen Tiefe 80 mm
- Sichere Anwendung durch D-Holm-Konzept für erhöhte Stabilität und Gleitpuffer für verletzungsfreies Zusammenschieben

- aus Aluminium, eloxiert
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 10,2 kg
- gemäß DIN EN 131-6
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Oberfläche Holme	eloxiert
Leitertyp	Teleskop-Anlegeleiter	Nutzung	einseitig
Material	Aluminium	klappbar	nein
Arbeitshöhe	3,8 m	Länge eingefahren	760 mm
Holmlänge	0,76-2,9 m	fahrbar	nein
Stufen Anzahl	9	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	belastbar bis	150 kg
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Norm	DIN EN 131-6
Leiter Ausführung	einteilig	Garantie	10 Jahre
Sicherheitsausstattung Leiter	D-Holm-Konzept für erhöhte Stabilität und Gleitpuffer für verletzungsfreies Zusammenschieben	Gewicht	10,2 kg

## Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss