

## PE-Auffangwanne

für 1 x KTC/IBC, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1345 x 1345 mm, Ausgestattet mit Lochplatte aus Polyethylen, Füße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport



Artikelnummer: 522726

## Auffangwanne

### für IBC

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 1 x KTC/IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1345 x 1345 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen
- Ausgestattet mit Lochplatte aus Polyethylen
- Füße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport



## Technische Details

|                      |                 |                          |                       |
|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Auffangwanne    | Material                 | Hochdruck-Polyethylen |
| Auffangwannentyp     | PE-Auffangwanne | Auffangwanne Ausstattung | Lochplatte            |
| Lagerort             | unter Dach      | Material Gitterrost      | Polyethylen           |
| Auffangvolumen       | 1000 l          | Unterbau                 | Füße                  |

|                      |  |               |        |
|----------------------|--|---------------|--------|
| Kapazität            | 1 x KTC/IBC                              | unterfahrbar  | ja     |
| Gefahrstofffeignung  | wassergefährdende und ätzende Stoffe     | Unterfahrhöhe | 100 mm |
| Bauweise (Zulassung) | Bauweise der Wanne behördlich zugelassen | stapelbar     | nein   |
| Höhe                 | 800 mm                                   | fahrbar       | nein   |
| Breite               | 1345 mm                                  | Gewicht       | 133 kg |
| Tiefe                | 1345 mm                                  |               |        |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200237 |    | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel  |
| 208879 |    | Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz   |
| 235631 |    | Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm  |
| 235787 |    | Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit                                  |
| 235788 |   | Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit   |
| 503884 |  | Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen   |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm  |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm   |
| 525756 |  | Gefahrensymbol, ätzende Stoffe, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm   |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm   |