

Vollwand-Stapelbehälter

Auflast 3000 kg

Allseitig geschlossen oder mit halb abklappbarer Längswand, 6-fach stapelbar.

- Verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion in 4 Farben, verzinkt auf Anfrage
- Seitenwände und Boden 2 mm stark, profiliert
- Verstärkter Rand, angekröpfte Stapeltaschen mit Stapelecken
- Füße durch Knotenbleche verstärkt
- Unterfahrhöhe 100 mm

Breite x Länge mm *	500 x 800	800 x 1000	800 x 1200	1000 x 1200
Traglast kg	1000	1000	1200	1200
Auflast kg	3000	3000	3000	3000
Stapel- / Füllhöhe mm	500 / 400	600 / 500	600 / 500	600 / 500
Einfahrweiten B / L mm	380 / 680	680 / 880	680 / 1080	880 / 1080
ohne Klappe	grün	374394	374408	374419
	grau	374612	374656	374703
	rot	375003	375069	375091
	blau	984271	984282	984293
1 - 4 Stück	---	---	---	---
mit Klappe	grün	374452	374554	374565
	grau	374805	374849	374907
	rot	375116	375127	375138
	blau	984318	984329	984351
1 - 4 Stück	---	---	---	---

Öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage

* Maße ohne Stapelecken



> Farbtabelle siehe Seite 1189

Stapelbehälter

Für Langgut

Mit 2 Längswänden oder mit 4 Eckpfosten, 4-fach stapelbar.

- Verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion in 4 Farben, verzinkt auf Anfrage
- Seitenwände und Boden 2 mm stark, profiliert
- Verstärkter Rand, angekröpfte Stapeltaschen mit Stapelecken
- Füße durch Knotenbleche verstärkt
- Unterfahrhöhe 100 mm

Breite x Länge mm *	800 x 1000	800 x 1200	1000 x 1200
Traglast kg	750	750	750
Auflast kg	1500	1500	1500
Stapel- / Füllhöhe mm	600 / 500	600 / 500	600 / 500
Einfahrweiten B / L mm	680 / 880	680 / 1080	880 / 1080
mit 2 Wänden	grün	375965	375976
	grau	376549	376571
	rot	376629	376651
	blau	984373	984384
1 - 4 Stück	---	---	---
mit 4 Pfosten	grün	376152	376163
	grau	376593	376607
	rot	376673	376684
	blau	984409	984431
1 - 4 Stück	---	---	---

1 - 4 Stück

* Maße ohne Stapelecken



Für alle Artikel dieser Seite:
Sonderpreise ab 5 Stück bitte anfragen.



> Farbtabelle siehe Seite 1189

Stapelbehälter

Zur Sichtlagerung

Mit besonders große Sicht- und Entnahmeöffnung, die im gestapelten Zustand erhalten bleibt.

- Sehr stabile Stahlblechkonstruktion, Lackierung resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005, feuerrot RAL 3000, himmelblau RAL 5015, verzinkt auf Anfrage
- Dreiseitig umlaufender Stapelrand
- Boden, Seitenwände und Rückwand durch Rundsicken verstärkt
- Entnahmeöffnung mit Winkel 40 x 20 x 3 mm als Abschluss-Profil
- Eckstützen aus Winkelprofil 45 x 45 x 5 mm
- Füße im Einfahrbereich verstärkt, mit Bodenplatten
- Höhe 600 mm, Unterfahrhöhe 100 mm

Breite x Länge mm	700 / 500 x 800	1000 / 800 x 500	1200 / 1000 x 800
Traglast kg	1600	1600	2000
Auflast kg	4000	4000	6000
Einfahrweiten B / L mm	710 / 300	410 / 610	710 / 810
Boden / Wandstärke mm	2 / 1,25	2 / 1,25	3 / 1,25
grün	376979	377009	377031
grau	377042	377053	377064
rot	377075	377086	377097
blau	984453	984464	984475
1 - 4 Stück	---	---	---

Öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage



Einhängbare Etikettenhalter siehe Seite 474

> Farbtabelle siehe Seite 1189