

## Röhrenlampe 25x85mm, E14 65V 25W klar

Artikel-Nr. 41498



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	25 W
Lampenspannung:	65 - 65 V
Lichtstrom:	170 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	25 mm
Gesamtlänge:	85 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Ja
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	384 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Röhrenlampe 25x85mm Allgebrauchsglühlampe Röhrenform Gr.4 E14. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: 4000  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
Power-Faktor: 1  
Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 27.05.2015 10:50:34

