

22 815 892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 378 mm
- Höhe bis Luftsprudler 220 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifre
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DCNR

Chrom	22 815 892-00
Platin gebürstet	22 815 892-06
Platin	22 815 892-08
Messing (23kt Gold)	22 815 892-09
Dark Chrome	22 815 892-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	22 815 892-28
Schwarz matt	22 815 892-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 815 892-46
Champagne (22kt Gold)	22 815 892-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	22 815 892-93
Dark Platinum gebürstet	22 815 892-99
	Platin gebürstet Platin Messing (23kt Gold) Dark Chrome Messing gebürstet (23kt Gold) Schwarz matt Champagne gebürstet (22kt Gold) Champagne (22kt Gold) Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) Dark Platinum

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-00 - Chrom




Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Chrom 82 444 970-00






22 815 892



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA

22 815 892

Zertifikate

GDV_0400

LGA_19

ETA_18


WRAS_1810



22 815 892

Produktversion von 6/30/2009 bis 5/27/2021

Produktversion ab 5/27/2021







22 815 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/30/2009 bis 5/27/2021

Produktversion ab 5/27/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 226 01-00	Auslauf 235 mm, 7 l/min Chrom	20	10