

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFL094A51**



A



Sonderzubehör

DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
DSZ4982	Griffleiste Weiss
DSZ4985	Griffleiste Edelstahl
DSZ4986	Griffleiste schwarz
DSZ4545	Standard Umluftset
DSZ4551	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

**Flachschildhauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

Technische Daten

Bauart: Flachschildhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 10.0 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:266 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 353 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:263 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:412 m³/h
 Max. Luftmenge:266 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Schalleistung:63 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005231935
 Anschlusswert:76 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut
 Nachlauf funktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



Serie 4, Flachschriruhaube, 90 cm, Silber, metallisch DFL094A51

Flachschriruhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrir integriert sorgen sie für ein klares Kùchendesir

Bauform

- 90 cm
- 90 cm Flachschriruhaube, grau-metallisch
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrir

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spùlmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 412 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 266 m³/h
- Intensivstufe: 412 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 216 m³/h
- Intensivstufe 239 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- 1 einflutig liegend. Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm

- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 76 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFL094A51**



