

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI77SADD0**



Sonderzubehör

- KS10Z020 Flaschenablage
- KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ hyperFresh plus: Längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ softClosing: Deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 166 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 62 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 167 l |
| Geräuschwert: | 38 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | C |
| Bauform: | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe: | 1578 mm |
| Gerätebreite: | 558 mm |
| Gerätetiefe: | 545 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 1580 x 560 x 550 mm |
| Nettogewicht: | 61.2 kg |
| Anschlusswert: | 120 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Türöffnung: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Innenlüfter: | Ja |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 3 |
| Flaschenregale: | Nein |
| Frostfree System: | Nein |
| Gerätetyp: | Vollintegriert |



**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI77SADD0**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 229 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 167 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 166 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI77SADD0**

Maßzeichnungen




Luftaustritt
min. 200 cm²

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²



Die angegebene
Türfuge

Maße in mm
Empfehlung



Die in der Tal
sind einzuhaken
Öffnung der C
und Beschädigung
zu vermeiden