iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI77SADD0







KS10Z020 Flaschenablage Butterdose KSGGZM00

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ hyperFresh plus: Längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung. ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ softClosing: Deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.

Energieeffizienzklasse:	D	
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr		
(kWh/a) (EU 2017/1369):	166 kWh/annum	
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1	369):62	
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 167 l		
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1 pW	
Geräusch-Effizienzklasse:	C	
Bauform:	Einbau	
Dekorrahmen/ - platte: Mög	lich mit Zubehör	
Höhe:		
Gerätebreite:	558 mm	
Gerätetiefe:	545 mm	
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1580	x 560 x 550 mm	
Nettogewicht:	61.2 kg	
Anschlusswert:	120 W	
Absicherung:		
Türöffnung:Re		
Spannung:	220-240 V	
Frequenz:	50 Hz	
Länge Anschlusskabel:		
Anzahl Verdichter:	1	
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2	
Innenlüfter:		
Scharniere wechselbar:	Ja	
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3	
Flaschenregale:		
Frostfree System:		
Gerätetyp:	Vollintegriert	



iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI77SADD0

## Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse: D
Nutzinhalt gesamt: 229 I
Nutzinhalt Kühlfächer: 167 I

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 lGefriervermögen in 24 Std.: 5 kg

• Energieverbrauch / Jahr: 166 kWh/a

Klimaklasse: SN-STSuperGefrieren: ja

• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

• Lagerzeit bei Störung : 12 h

 Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Design

• LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### Frischhaltesystem

• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

#### Gefrierteil

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- varioZone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

## **Technische Informationen**

• Türanschlag rechts, wechselbar


• Anschlusswert: 120 W


• 220 - 240 V

#### Zubehör

• 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI77SADD0






Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.