

RainSelect

Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher

Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **15384340**



Beschreibung

Merkmale

- 5 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 38 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, PowderRain, Schwall, Rain groß, Schulterbrause
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29580/IB

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



RainSelect
Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher
 Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **15384340**

Einbaubeispiel

RainSelect
 1531318X / 15384XXX

