



Lampe de bureau LED CepPro

- source lumineuse: de produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- cette lampe contient des LED intégrées
- ces LED ne peuvent pas être changées
- commande tactile sur la tête de la lampe avec variateur d'intensité
- intensité lumineuse: 255 Lumen
- rendement lumineux: 43 lm/W
- indice de rendu minimal de couleur: 80 Ra
- température de la lumière: 3.000 K (blanc chaud)
- consommation: 5 kWh/1000h
- puissance lumineuse max. 830 Lux
- durée de vie: 50.000 heures
- en aluminium anodisé
- socle lesté pour une bonne stabilité
- longueur du câble de connexion: 2 m
- longueur du bras: 300 mm
- longueur de la tête de lampe: 285 mm
- hauteur maximale: 400 mm
- diamètre du socle: 150 mm

Exemples d'utilisation:


- pour bureaux et intérieurs
- pour bureaux et autres postes de travail



Lampe de bureau LED cepPro, noir-gris métal



Vue détaillée: commande tactile sur la tête de la lampe



Classe d'efficacité énergétique: G

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau LED CepPro	soCLE	noir-gris métal		3.000 K	240-100 / 5 V	G	2001000961	52535296