


## Plattenwagen VARIOfit, für Rohrbügel

**VARIOfit**  
Die perfekte Form  
des Transports

### Sicherer und komfortabler Transport verschiedener Platten

- Einsteckmöglichkeiten für bis zu 7 Rohrbügel
- Rutschfeste Ladefläche - erhältlich in 2 Maßen
- 300, 600 und 900 mm hohe Rohrbügel als Zubehör erhältlich

Typ	Plattenwagen ohne Bügel		
	Maße Plattform B x T [mm]	1200 x 800	1600 x 800
Traglast gesamt [kg]	500		
Maße außen B x T x H [mm]	800 x 1310 x 310	800 x 1710 x 310	
Bestellnummer	272-672-J1	272-673-J1	
Zubehör	Rohrbügel		
Bestellnummer Höhe: 300	272-674-J1	272-675-J1	
Bestellnummer Höhe: 600	272-676-J1	272-677-J1	
Bestellnummer Höhe: 900	272-678-J1	272-679-J1	



## Drahtkastenwagen VARIOfit

**VARIOfit**  
Die perfekte Form  
des Transports

### Top-Gitterwandwagen für optimalen Schutz und leichte Kontrolle des Transportgutes

- Mit 4-seitiger Gittersverkleidung
- Klappe an einer Längsseite für einfaches Be- und Entladen
- In 2 Größen und optional mit 2-teiligem Klappdeckel lieferbar

**NEU**



Typ	Drahtkastenwagen			
	Maße Plattform B x T [mm]	1000 x 650	1200 x 750	975 x 680
Typ	ohne Deckel		mit Deckel	
Traglast ges. [kg]	500			
Maße außen B x T [mm]	715 x 1060	815 x 1260	730 x 1130	830 x 1330
Bestellnummer	272-668-J1	272-669-J1	272-670-J1	272-671-J1