

bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 600 x 800 x 1000 mm, capacité 260 l, volume de rétention 240 l, en polyéthylène en rouge, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 236114

bac gerbable

- convient pour contenant avec acides ou alcalins, huiles et solutions de nettoyage non inflammables
- hauteur x longueur x largeur 600 x 800 x 1000 mm
- capacité 260 l, volume de rétention 240 l
- force 500 kg
- capacité de gerbage 2500 kg
- en polyéthylène en rouge
- Parois plein, fond plein
- coin de gerbage gerbable quintuple en toute sécurité

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------|
| type de stockage de produits dan | réceptacle de stockage | emboîtable | non |
| type de récipient | bac gerbable | pliable | non |
| convient pour (produit/matériau) | contenant avec acides ou alcalins, huiles et solutions de nettoyage non inflammables | structure de cloison | plein |
| capacité | 260 l | soubassement | plein |
| volume de rétention | 240 l | charge | 500 kg |
| hauteur | 600 mm | capacité de gerbage | 2500 kg |
| longueur | 800 mm | couvercle | non |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------------------------|---------|
| largeur | 1000 mm | couleur | rouge |
| matériau | polyéthylène | possibilité de passage au-dessou | 4 côtés |
| gerbable | oui | soubassement | 6 pieds |
| gerbable avec | coin de gerbage | Poids | 24 kg |