

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 210 x 400 x 300 mm, capacité 17,5 l, en polypropylène en gris

lot 4 pièce

**Numéro d'article: 509491**



## Bac gerbable norme Europe

### pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 210 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 190 x 360 x 260 mm
- capacité 17,5 l
- force 50 kg
- capacité de gerbage 600 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois pleines sans ouverture de prise, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de récipient bacs gerbables


finition paroi sans ouverture de prise

norme européenne	oui	champ d'inscription	porte-étiquettes sur tous les côtés
capacité	17,5 l	soubassement	plein
hauteur	210 mm	fond renforcé par	rainures de renfort
longueur	400 mm	charge	50 kg
largeur	300 mm	capacité de gerbage	600 kg
hauteur intérieure	190 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
longueur intérieure	360 mm	convient pour aliments	oui
largeur intérieure	260 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	dispositif de support	poignées
gerbable	oui	couleur	gris
emboîtable	non	quantité par unité de commande	4
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	plein	Poids	5,2 kg

## Accessoires

509423		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509424		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 100 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509425		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509428		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite
509580		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm
509583		couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm
509587		Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 210 mm, en blanc
509588		Visière, pour bac gerbable norme Europe 17,5 l
509594		Barre de transport, pour bac gerbable hauteur x largeur 175 x 300 mm
509597		plombs, pour bac gerbable

## Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	---	---

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion