

## Hanselifter table élévatrice mobile

force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir

Numéro d'article: 520983



## Hanselifter Table élévatrice

**force 500 kg**

table élévatrice mobile




- force 500 kg
- plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- exécution de la levée manuellement par pédale
- cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- structure acierrigide
- avec poignée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage polyuréthane
- longueur x largeur 1165 x 500 mm
- poids 90 kg

## Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	matériau	acier
type de table élévatrice	table élévatrice mobile	matériau de plateforme	acier

charge	500 kg	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateforme	855 mm	matériau de roulettes	polyuréthane
largeur de plateforme	500 mm	Ø de roue	130 mm
hauteur de levage (min.)	340 mm	longueur	1165 mm
hauteur de levage (max.)	900 mm	largeur	500 mm
	970 mm	fonction de pesage	non
nombre de levées jusqu'à la haut	40 pièce	surface de plateforme	finition peinture époxy
exécution cisaille	cisaille simple	couleur de la plateforme	bleu // RAL 5012
commande de levage	manuellement par pédale	surface de ciseaux	finition peinture époxy
commande du mécanisme de rouleme	manuel	couleur des ciseaux	noir
poignée	poignée	Poids	90 kg

## Cela s'adapte aussi ...

147738		bac de rétention palettisable PE, pour bidons, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 170 x 600 x 400 mm
521526		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal en rouge
526741		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 3068 x 436 mm, charge max. par tablette 150 kg, 3 éléments standard avec 4 niveau(x) chacun avec tablettes en tôle d'acier de qualité, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion