


Kärcher aspirateurs eau et poussière NT 70/3

puissance 3x1200 W, volume d'air
3360 l/min, volume du récipient 70 l,
Sac filtrant papier

Numéro d'article: 531307

KÄRCHER



aspirateurs eau et poussière

- puissance 3x1200 W
- volume d'air 3360 l/min
- volume du récipient 70 l, Sac filtrant papier
- récipient en plastique
- avec suceur à eau / à sec, brosses avec lamelles de caoutchouc, suceur biseau
- tube d'aspiration longueur métal 2x500 mm
- moteur activable et désactivable de manière variable
- dépression 220 mbar
- rebord circonférentiel pour la protection des meubles
- avec indicateur de niveau de remplissage électronique
- hauteur x largeur x profondeur 975 x 510 x 710 mm
- câble longueur 10 m
- Avec barre de poussée pratique

- poids 36,2 kg

Détails techniques

type de nettoyage	sec/humide	fonction d'économie d'énergie	non
type de nettoyage	aspirateur	équipement machine de nettoyage	rebord circumférentiel
type d'aspirateur	aspirateurs eau et poussière	indicateur de niveau de rempliss	électronique
lieu d'utilisation	intérieur	poignée	oui
fonctionnement sans fil	non	hauteur	975 mm
nombre de moteurs x puissance	3x1200 W	largeur	510 mm
moteur fonction	activable et désactivable de manière variable	profondeur	710 mm
volume d'air	3360 l/min	buses	suceur à eau / à sec, brosses avec lamelles de caoutchouc, suceur biseau
volume de récipient	70 l	turbines d'aspiration	3 pièce
matériau de récipient	plastique	modèle	type 6
dépression	220 mbar	équipement	
longueur de tuyau	4 m	volume de livraison	
longueur tube d'aspiration	2x500 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE64190940
matériau tube d'aspiration	métal	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
longueur de câble	10 m	Marque selon le registre alleman	Kärcher
sac filtrant	Sac filtrant papier	Poids	36,2 kg

Accessoires

119337		kit de nettoyage pour aspirateurs eau et poussières, kit comprenant : suceur à fentes, suceur pour sol, raccord coudé et tube d'aspiration, longueur de tuyau 4 m
119427		kit de nettoyage auto pour aspirateurs eau et poussières, kit comprenant : manchon de raccordement, pinceau aspirateur et 3 buses
119494		tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière, longueur de tuyau 4 m, largeur nominale 40 mm
119495		tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière, longueur de tuyau 4 m, largeur nominale 61 mm
119504		tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière, longueur de tuyau 4 m, largeur nominale 40 mm
119505		tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière, longueur de tuyau 10 m, largeur nominale 40 mm, conducteur d'électricité

119506		tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière, longueur de tuyau 10 m, largeur nominale 61 mm
119508		tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière, longueur de tuyau 10 m, largeur nominale 40 mm, résistant à l'huile
119517		tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière, longueur de tuyau 4 m, largeur nominale 40 mm, avec raccord coudé et raccordement clip C40
119521		tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière, longueur de tuyau 16 m, largeur nominale 40 mm, avec manchon de raccordement
119614		raccord coudé pour aspirateurs eau et poussière, largeur nominale 35 mm, avec raccordement clip
119617		raccord coudé pour aspirateurs eau et poussière, largeur nominale 35 mm, avec raccordement clip, conducteur d'électricité
119618		raccord coudé pour aspirateurs eau et poussière, largeur nominale 40 mm, avec raccordement clip, conducteur d'électricité
119624		manchon de réduction, pour aspirateurs eau et poussière, raccordement de C-40 à DN 35
119875		câble de rallonge pour aspirateurs eau et poussières, câble longueur 20 m, prises fiche à contact de protection
119891		suceur à fentes, en plastique, largeur nominale 35 mm
119898		buse d'aspiration automobile, en plastique, largeur nominale 40 mm
119900		manchon de réduction, pour aspirateurs eau et poussière, raccordement de C-40 à DN 35, en plastique
119903		manchon de réduction, pour aspirateurs eau et poussière, raccordement de DN 35 à DN 32, en métal
119904		manchon de liaison, pour aspirateurs eau et poussière, raccordement DN 32/35, filetage intérieur

Cela s'adapte aussi ...

202834		pinces ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 900 mm, en aluminium, anodisé
206135		panneau d'avertissement, Avertissement glissement, colonne d'information, en plastique
369022		poubelle, capacité 80 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 445 x 520 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
504031		kit de nettoyage pour fenêtres, manche en acier 1800 mm longueur, élastiques et strips largeur 350 mm
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois