


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2443 Zware tafelwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 4 Platformen van houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Etagehoogten (mm)	270, 585, 900, 1218
Totale lengte (mm)	1397
Totale breedte (mm)	809
Totale hoogte (mm)	1218
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	107
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976024431