

Artikelnummer: 166318

Kurzbeschreibung: Brother Beschriftungsgerät P-touch E110, QWERTZ-Tastatur, mit 12 mm Schriftband

Langbeschreibung: Brother Beschriftungsgerät P-touch E110, QWERTZ-Tastatur, mit 12 mm Schriftband: Das Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 hat eine QWERTZ-Tastatur mit separatem Ziffernblock. Geliefert wird das Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 mit einem 12 mm laminiertem Schriftband. Leicht und dadurch besonders angenehm tragbar ist das Brother Beschriftungsgerät P-touch E110. Das Beschriftungsgerät hat eine QWERTZ-Tastatur mit separatem Ziffernblock und ein 1-zeiliges, 58 x 23 mm großes Display. Darüber hinaus ist das Beschriftungsgerät mit speziellen Elektriker- und Kommunikationssymbolen ausgestattet. So lassen sich Etiketten für Kabel und Anschlüsse besonders leicht erstellen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wechseleinheiten, Phrasenspeicher, Textausrichtungen sowie Schriftarten und -breiten runden das Modell ab. Das Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 kann mit sechs Batterien des Typs AAA oder einem Netzadapter betrieben werden. Bitte beachten Sie, dass beides nicht im Lieferumfang enthalten ist. Vielmehr erhalten Sie zu dem Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 ein laminiertes Schriftband mit einer Länge von vier Metern. Weitere Details: Hinterbanddruck für laminierte, d.h. wisch-, wetter- und kratzfeste Etiketten QWERTZ-Tastatur mit separatem Ziffernblock, Anzahl Tasten: 60 Display: 1 Zeile 15 Zeichen Grafik-LCD (monochrom), 58 x 23 mm Druckgeschwindigkeit: max. 20 mm/Sek. Spezielle Elektriker- und Kommunikationssymbole Erstellt Etiketten für Kabel und Anschlüsse Max. Druckauflösung: 180 dpi Max. Druckhöhe: 9 mm Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sekunde Schneideeinheit: Manuell Druckmethode: Thermotransfer Für: TZe-Schriftbänder 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm Breite Symbole: 200 Schriftarten: Helsinki Schriftstile: 8 (Normal, Fett, Umriss Schatten, Kursiv, Kursiv+ Fett, Kursiv+ Umriss Kursiv+ Schatten) Linien und Unterstreichen Schriftgrößen: 3 (Groß, Mittel, Klein) Schriftbreiten: 3 (Normal, x 1/2, x 2) Rahmen: 1 Max. Arbeitsspeicher: pro Etikett 80 Zeichen Phrasenspeicher: 720 Zeichen (9 Speicherplätze) Einstellbare Etikettenlänge: 30 - 300 mm Horizontale Textausrichtung Automatische Etikettenlänge: linksbündig Eingestellte Etikettenlänge: zentriert Max. Anzahl Zeilen: 2 Zeilen Mit Druckvorschau Vertikaldruck: normal und fett Mehrfachausdruck: 1 - 9 Nummerierung: 1 - 50 Randeinstellungen: Voll, Halb, Schmal, Kettendruck Tabfunktion: Auto, 1-100 mm lang 21 Sprachen Wechseleinheit: Zoll/mm Stromversorgung: 6x AAA Alkaline/wiederaufladbar (LR03/HR03) (nicht enthalten) oder Netzadapter AD-24ES (nicht enthalten) Farbe orange/schwarz Gewicht: 400 g Maße: B 111 x T 58 x H 204 mm Lieferumfang: PT-E110, 12 mm laminiertes Schriftband (Schwarz auf Weiss, 4 m lang), Dokumentation



EAN/GTIN: 4977766774819