

Dachlüftereinheiten für 483 mm (19“) Serverschränke der Unique Serie



✓ Einfache Montage & Inbetriebnahme

✓ inkl. regelbarem Thermostat

✓ wahlweise 4 oder 6 Lüfter

✓ Erhältlich in Grau und Schwarz

Kurzbeschreibung

Dachlüftereinheiten für 483 mm (19“) Serverschränke der Unique Serie, 4 Lüfter oder 6 Lüfter

Features

- Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Lüfter mit Gitterabdeckung
- Geräuschpegel: 47 dB/m
- Inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
- Ein-/Ausschalter
- Luftdurchsatz: 9,2 bzw. 13,8 m³/min.
- Wahlweise 4 oder 6 bereits installierte Lüfter
- 1,8 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Produktübersicht

Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle Serverschränke der Unique Serie. Die Installation im Dachmodul des Schrankes kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Modell ist erhältlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie Schwarz (RAL 9005), wahlweise mit vier oder sechs Lüftern ausgerüstet.


Artikelnummer Information

Artikelnummer	Farbe	Produktabmessungen HxBxT in mm	Anzahl der verbauten Lüfter
DN-19 FAN-4-SRV	Grau (RAL 7035)	50x420x530 mm	4
DN-19 FAN-4-SRV-B	Schwarz (RAL 9005)		4
DN-19 FAN-6-SRV	Grau (RAL 7035)		6
DN-19 FAN-6-SRV-B	Schwarz (RAL 9005)		6

Produktabbildungen



Montageanleitung



Technische Zeichnungen

