

LG LED Spot PAR16

4W~35W/827/30°/240lm/GU10/15.000h

(3er Multipack) *



- Geringe Wartungskosten – Lebensdauer von bis zu 22 Jahren (bei 3 Stunden Betrieb pro Tag)
- Idealer Ersatz für konventionelle PAR16-Halogenlampen mit 35W / 50W
- Bis zu 88% Energieersparnis

Gewicht (g)	43
Merkmals Beschreibung	PAR16, GU10, 4W, 2.700K, 230 lm, 58 lm/W
Energie-Effizienzklasse	A+
AC Eingangsspannung (V)	220-240
Lampenleistung (W)	4
Fassungs-/Socketyp	GU10
Lichtleistung (lm)	230
Glühbirnenlebensdauer (h)	15000
Farbtemperatur (K)	2700
Strahlungswinkel (°)	30
Glühbirnengröße	PAR16
Dimmbar	Nein
Equivalent Glühlampenleistung (W)	35
Farbwiedergabeindex	80

Durchmesser (mm)	5
Länge (m)	5,8
Beleuchtungseffizienz (lm/W)	58
Energieverbrauch (1000 Stunden) (kWh)	4