

Produktinformation

09 02 240 T

Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers"

Mit Befestigungsöse
Amerikanisches Modell

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Hoch übersetzt für leichtes Schneiden
- 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	09 02 240 T
EAN	4003773079941
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	460 g
Abmessungen	240 x 56 x 23 mm
Norm	DIN ISO 5746 ASME B107.20
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,6 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Absturzsicherung	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln

