

## Informazione prodotto

# 50 01 160

## Tenaglia

DIN ISO 9243

- Per massima sollecitazione
- Apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
- Usura limitata e peso equilibrato
- Durezza dei taglienti ca. 60 HRC
- Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio



Generico	
Art. No.	50 01 160
EAN	4003773035275
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	235 g
Dimensioni	160 x 48 x 20 mm
Norma	DIN ISO 9243
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Technische Attribute	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 1,8 mm
Lunghezza lama mm	20,5 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

