

## fetra handtrekwagen

draagvermogen 1250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 2000 x 1000 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippervlak, Waterdicht,  
opbouw 4 houten wanden,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5007  
briljantblauw, 4 wielen, wielen met  
massief rubber-banden op kunststof-  
velg



**fetra**  
Transportgeräte



Artikelnummer: 118697



## fetra Handtrekwagen

### Draagvermogen 1250 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 1250 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippervlak, Waterdicht
- opbouw 4 houten wanden
- draaischemelbesturing met kogelkrans
- schardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep met softgrip-bekleding
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw
- 4 wielen
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak platform	antislip
type wagen	handtrekwagen	platform uitvoering	Waterdicht
draagvermogen	1250 kg	wagen uitrusting	excl. uitrusting
constructies	4 houten wanden	wielen aantal/soort	4 wielen
lengte laadvlak	2000 mm	banden	massief rubber
breedte laadvlak	1000 mm	materiaal velg	kunststof
materiaal	staal	wiellager	wiellager
hoogte	490 mm	wielstand	rechthoekig
sturing	draaischemelbesturing met kogelkrans	type rem	automatische rem
stuurstang	ja	rem functie	werkt op de voorwielen
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	oppervlak onderstel	m. poedercoating
veiligheidsgreep	ja	kleur	briljantblauw // RAL5007
Laadvlak L x B	2000 x 1000 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
euronorm	nee	garantie	10 jaar
materiaal platform	zeefdrukplaat	gewicht	158 kg