

## Bauer

### benne à fond ouvrant

hauteur x longueur x largeur 1460 x 1000 x 1800 mm, capacité 2 m<sup>3</sup>, avec œillets de grue, fourreaux, structure en acier, avec laquage en RAL6011 vert réséda



Numéro d'article: 142104



### Bauer Benne à fond ouvrant

benne à fond ouvrant

- hauteur x longueur x largeur 1460 x 1000 x 1800 mm
- capacité 2 m<sup>3</sup>
- force 1500 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 75 x 185 mm
- garde au sol 100 mm
- avec œillets de grue, fourreaux
- parois plein
- fond pliable
- fond rabattable déverrouillable par palan à câble, fermeture automatique lors de la descente
- triple gerbable
- bac avec œillets de grue
- avec protection anti-glissement
- soubassement 4 pieds
- structure en acier
- avec laquage en RAL6011 vert réséda
- poids 232 kg

type de récipient	benne à fond ouvrant	largeur de charge	615 mm
capacité	2 m <sup>3</sup>	nombre d'œillets de grue	4 pièce
hauteur	1460 mm	diamètre des œillets de grue	40 mm
longueur	1000 mm	charge	1500 kg
largeur	1800 mm	dispositif de support	Œillets de grue, fourreaux
matériau	acier	équipement bac	œillets de grue
structure de cloison	plein	récipient équipement de sécurité	protection anti-glissement
soubassement	pliable	gerbable	oui
fonction tablette	fond rabattable déverrouillable par palan à câble, fermeture automatique lors de la descente	emboîtable	non
possibilité de passage au-dessous	oui	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	4 pieds	surface	laqué
garde au sol	100 mm	couleur	vert réséda // RAL6011
hauteur des fourreaux de fourche	75 mm	Poids	232 kg
largeur des fourreaux de fourche	185 mm		

## Accessoires

139869		2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, pour benne à fond ouvrant/basculante, bandage polyamide, force 1350 kg, Ø de roue 180 mm
139872		paroi de centrage, pour benne à fond ouvrant 1 - 2 m <sup>3</sup> , en acier