

## BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

set bestaande uit: 4 zwenkwielen,  
waarvan 2 met rem,  
draagvermogen 50 kg, met rubber-  
banden, diameter x breedte 80 x 25  
mm, naaf met rollager, Dubbele  
rem, velg van plaatstaal, met  
corrosiebeschermende zinklaag,  
velg met draadvangkappen,  
bevestiging met plaat, lengte x  
breedte 104 x 80 mm



Artikelnummer: 146814

## BS-ROLLEN Set apparatenwielen

Set bestaande uit 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

zwenkwiel

- set bestaande uit: 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- draagvermogen 50 kg
- met rubber-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 80 x 25 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 84x64/76x56 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm

## Technische details

transporttechniek rollen

draadvangkappen ja

|                      |                                  |                     |                |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| roltype              | transporttoestelwielen           | totale hoogte       | 106 mm         |
| set                  | ja                               | naaflengte          | 40 mm          |
| set bestaand uit     | 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem | naafboorgat         | 12 mm          |
| bouwmodel            | zwenkwiel                        | wielbreedte         | 25 mm          |
| draagvermogen        | 50 kg                            | uitlading           | 34 mm          |
| banden               | rubber                           | loopvlak eigenschap | Niet-strepend  |
| wiel-ø               | 80 mm                            | lengte plaat        | 104 mm         |
| materiaal velg       | plaatstaal                       | breedte plaat       | 80 mm          |
| wiellager            | rollager                         | afstand schroefgat  | 84x64/76x56 mm |
| bevestigingselement  | plaat                            | schroefgat-ø        | 9 mm           |
| elektrisch geleidend | nee                              | oppervlak velg      | verzinkt       |
| materiaal behuizing  | staal                            | gewicht             | 3,2 kg         |
| rem                  | Dubbele rem                      |                     |                |