

## Rollcart Chariot à timon

force 200 kg, plateau longueur x largeur 670 x 370 mm, hauteur de charge 150 mm, plateforme en acier, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues



Numéro d'article: 158216

## Rollcart Plateau roulant à timon

### Force 200 kg

Chariot à timon

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 670 x 370 mm
- hauteur de charge 150 mm
- plateforme en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roues
- avec bandage TPE

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau	acier
type de rouleur	Chariot à timon	matériau de finition	soudé
charge	200 kg	nombre/type de roulettes	2 roues
norme européenne	non	pneumatique	TPE
hauteur de charge	150 mm	hauteur	950 mm
longueur de plateau	670 mm	longueur	970 mm
largeur de plateau	370 mm	largeur	600 mm
matériau de plateforme	acier	surface	finition peinture époxy
équipement de	cadre en cornières	couleur	bleu gentiane // RAL5010

plateforme	
nombre de plateaux 1 pièce	Poids 14 kg