

Rollcart bandenkar

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 500 x 400 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met TPE-
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158329



Rollcart Bandensteekwagen

Draagvermogen 250 kg

bandenkar

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 500 x 400 mm
- hoogte x breedte 1250 x 660 mm
- ladingbeveiliging door gewelfde achterwand
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met rollager
- zonder steunwiel

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	rollager
type kar	bandenkar	wiel-ø	250 mm

draagvermogen	250 kg	steunwiel	nee
breedte schep	500 mm	veiligheidsgreep	ja
diepte schep	400 mm	hoogte	1250 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	660 mm
materiaal	staal	diepte	670 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
ladingbeveiliging	gewelfde achterwand	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
trapslede	nee	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
banden	TPE	gewicht	20,5 kg
materiaal velg	kunststof		