

## Schake set afzethekken



set bestaande uit: 10 hekelementen, 11 voetplaten, 1 magazijn-/transporttraverse, 1 opzetelement voetplaat, 2 spanbanden, hoogte x lengte 1250 x 2250 mm, van kunststof in wit/rood, Uitgerust met voorgemonteerde lampadapter



**Artikelnummer: 218638**

## Schake Set afzethekken

### direct klaar voor gebruik

set afzethekken





- set bestaande uit: 10 hekelementen, 11 voetplaten, 1 magazijn-/transporttraverse, 1 opzetelement voetplaat, 2 spanbanden
- geschikt voor buiten
- Geschikt voor voor gebruik bij wegenbouw
- hoogte x lengte 1250 x 2250 mm
- van kunststof in wit/rood
- Uitgerust met voorgemonteerde lampadapter
- Getest conform TL Absperrtechnik 97

## Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	lengte	2250 mm
	afzetsysteem	hek	materiaal kunststof
	type hek	set afzethekken	kleur wit/rood
plaats van toepassing	buiten	bouwhek uitrusting	lampadapter, voorgemonteerd
geschikt voor (branches)	wegenbouw	lampadapter	ja
set bestaand uit	10 hekelementen, 11 voetplaten, 1 magazijn-/transporttraverse, 1 opzetelement voetplaat, 2	certificering	getest conform TL Absperrtechnik 97

	spanbanden	
hoogte	1250 mm	gewicht 556,14 kg

### Dit past ook bij ...

221169		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat