

## PROCITY miroir spécifique

hauteur x largeur 600 x 800 mm,  
miroir en acier inoxydable, sans  
cadre, résistance la température  
jusqu'à +400°C

Numéro d'article: 227757



## PROCITY Miroir industriel

pour les installations industrielles à forte production de chaleur

miroir spécifique

- Convient pour installations industrielles à forte production de chaleur
- hauteur x largeur 600 x 800 mm
- miroir en acier inoxydable, sans cadre
- résistance la température jusqu'à +400°C
- pour fixation murale ou sur montants
- équipé de avec support

### Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	largeur	800 mm
équipement de sécurité	miroir	résistance à la température	jusqu'à +400°C
type de miroir	miroir spécifique	équipement miroir	support
convient pour (secteurs)	installations industrielles à forte production de chaleur	Propriété du miroir	sans cadre
matériau de miroir	acier inoxydable	type de fixation	montage mural/sur montant
hauteur	600 mm	Poids	22 kg

## Cela s'adapte aussi ...

224520		support de fixation pour miroir routier, longueur 1300 mm, en acier, galvanisé à chaud
224521		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud
224522		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage coloris RAL6005 vert mousse