

tegel antivermoeidheidsmat

Utrecht Nitrile

kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 19 x 910 x 910 mm, Van nitril met geruwd sinaasappelhuidoppervlak in zwart, antislip, bestendig tegen olie en chemicaliën



Artikelnummer: 235549



tegel antivermoeidheidsmat










- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals productielijnen, assemblagelijnen, aan CNC-machines en werkplekken voor metaalbewerking / voor zwaar gebruik
- kliksysteem
- hoogte x lengte x breedte 19 x 910 x 910 mm
- Van nitril met geruwd sinaasappelhuidoppervlak in zwart
- antislip
- bestendig tegen olie en chemicaliën

Technische details





vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	hoogte	19 mm
confectionering	kliksysteem	lengte	910 mm
module	tegel	breedte	910 mm
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	vloerbedekking functie	antislip
geschikt voor (gebruik)	zwaar gebruik	elektrisch geleidend	nee
plaats van toepassing	binnen	moeilijk ontvlambaar	nee

materiaal loopvlak	nitril	bestendigheid	oliën, chemicaliën
oppervlak vloerbedekking	geruwd	berijdbaar	ja
kleur	zwart	gewicht	6 kg

Gerelateerde Producten

235551		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in zwart
235552		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in geel
235553		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female, breedte 910 mm, in zwart
235554		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female, breedte 910 mm, in geel
235555		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, lengte x breedte 910 x 150 mm, in zwart
235556		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, lengte x breedte 910 x 150 mm, in geel
235557		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female, lengte x breedte 910 x 150 mm, in zwart
235558		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female, lengte x breedte 910 x 150 mm, in geel
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht