

## dolly

draagvermogen 300 kg, platform open, platform van staal, met gekleurde kunststof hoeken, 4 zwenkwielen, met TPE-banden

Artikelnummer: 244065



## dolly

- draagvermogen 300 kg
- lengte x breedte 1210 x 810 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- platform van staal, met gekleurde kunststof hoeken
- Door stapelframe aan de hoeken stapelbaar
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met TPE-banden

## Technische details

transporttoestel	dolly	stuurstang	nee
type roller	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	300 kg	banden	TPE
euronorm	ja	wiel-Ø	100 mm
platform	open	lengte	1210 mm
materiaal platform	staal	breedte	810 mm
platform uitrusting	gekleurde kunststof hoeken	gewicht	7,9 kg

