

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met wiellager, Dubbele rem, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm



Artikelnummer: 712883

## BS-ROLLEN Niet-strepend transporttoestelwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 70 kg
- met massief rubber-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met wiellager
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details

|                   |                         |                 |        |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| transporttechniek | rollen                  | draadvangkappen | nee    |
| roltype           | transportapparaatwielen | totale hoogte   | 128 mm |

|                         |                       |                     |                |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| bouwmodel               | zwenkwiel             | naaflengte          | 40 mm          |
| draagvermogen           | 70 kg                 | naafboorgat         | 12 mm          |
| banden                  | massief rubber        | wielbreedte         | 30 mm          |
| wiel-ø                  | 100 mm                | uitlading           | 34 mm          |
| materiaal velg          | plaatstaal            | loopvlak eigenschap | Niet-strepend  |
| wiellager               | wiellager             | lengte plaat        | 104 mm         |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen | breedte plaat       | 80 mm          |
| bevestigingselement     | plaat                 | afstand schroefgat  | 76x56/84x64 mm |
| elektrisch geleidend    | nee                   | schroefgat-ø        | 9 mm           |
| materiaal behuizing     | staal                 | oppervlak velg      | verzinkt       |
| zwenklager              | kogellager            | oppervlak behuizing | verzinkt       |
| rem                     | Dubbele rem           | gewicht             | 1,05 kg        |

## Gerelateerde Producten

713004



wiel, draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken