

## fetra hydraulische heftruck

draagvermogen 500 kg, vorklengte 1150 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm, hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 88 mm, enkelvoudige mast

Artikelnummer: 999257



**fetra**  
Transportgeräte

**2**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra Hydraulische heftruck

### draagvermogen 500 kg

hydraulische heftruck

- draagvermogen 500 kg
- vorklengte 1150 mm
- draagbreedte 540 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm
- hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 88 mm
- lastzwaartepunt 585 mm
- bouwhoogte 2010 mm
- lengte x breedte 1600 x 794 mm
- gewicht 210 kg
- enkelvoudige mast
- met draadgaas-grijpbescherming
- onderwagen van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

- hefsteiger van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- 2 jaar garantie

## Technische details

hijswerktuig	stapelaar	lastzwaartepunt	585 mm
type heftruck	hydraulische heftruck	materiaal zwenkwiel	polyurethaan
draagvermogen	500 kg	breedte zwenkwielen	40 mm
lengte vork	1150 mm	diameter zwenkwielen	150 mm
draagbreedte	540 mm	materiaal vorkwielen	nylon
hefhoogte (max.)	1500 mm	breedte vorkwiel	70 mm
hefhoogte (min.)	88 mm	diameter vorkwiel	80 mm
mast uitvoering	enkelvoudige mast	materiaal	staal
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	oppervlak onderwagen	m. poedercoating
bediening wielonderstel	handmatig	oppervlak hefsteiger	m. poedercoating
hoogte	2010 mm	kleur onderwagen	antracietgrijs // RAL7016
lengte	1600 mm	kleur hefsteiger	antracietgrijs // RAL7016
breedte	794 mm	garantie	2 jaar
heffing per pomp	20 mm	gewicht	210 kg