



Lampe de travail à LED WL390R

- la technologie LED COB produit une lumière douce et agréable
- LED supplémentaire sur la tête de la lampe
- boîtier en plastique robuste
- 2 aimants de fixation au dos servent à fixer la lampe sur des objets métalliques
- 3 fonctions de commutation : LED principale (blanc chaud / blanc froid) et LED supplémentaire
- ampoule LED de 5 watts
- flux lumineux : 385 lm
- portée d'éclairage : 36 m
- autonomie : 5 heures avec la LED supplémentaire / jusqu'à 3,5 heures avec la LED principale
- couleur de lumière pour la LED sur la tête de la lampe : 7.000 - 8.000 K
- indice de protection : IP20
- Li-Po 3,7 V / 1.200 mAh intégré avec électronique de sécurité
- rechargeable par câble de chargement USB-C (inclus dans la livraison)
- dimensions : (L)37 x (P)16 x (H)240 mm

Exemples d'utilisation :

- convient pour l'inspection et les réparations de véhicules automobiles
- pour les travaux sur le pont élévateur

Adapté pour :

- ateliers de réparation automobile
- concessionnaires automobiles
- bricoleurs



Lampe de travail à LED WL390R



Lampe de travail à LED WL390R, aimants de fixation



Lampe de travail à LED WL390R, sous blister



Visuel de référence : présente la possibilité de chargement



Visuel de référence : présente la tête de la lampe

Produit	Couleur	Puissance	Equivalence	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de travail à LED WL390R	noir / bleu			385 lm		6.500 K			1600-0440	18005978