

## VARIOfit Möbelhund® Extra 100T



Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm, Ladehöhe 145 mm, Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, Konstruktion in blau, 4 Lenkrollen, Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge

VE 2 Stück



Artikelnummer: 139185

## VARIOfit Möbelhund® Extra 100T

### Traglast 300 kg

Möbelhund®

- Traglast 300 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm
- Ladehöhe 145 mm
- Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag
- Konstruktion in blau
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge

### Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Oberfläche Plattform	mit Gummibelag
Rollertyp	Transportroller	Farbe	blau
Traglast	300 kg	Lenkstange	nein
Euronorm	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladehöhe	145 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	600 mm	Material Felge	Kunststoff
Ladeflächenbreite	350 mm	Rad-Ø	100 mm
Material Plattform	Sperrholz	Gewicht	5,5 kg

