

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 70 kg, Mit TPE-Bereifung in grau, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 159268



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaterolle

Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 70 kg
- Mit TPE-Bereifung in grau
- Geräuschreduziert
- Durchmesser 100 mm
- Schraubloch Abstand 47x47/37x37 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

| | | | |
|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Fördertechnik | Rollen | Material Gehäuse | Stahl |
| Rollentyp | Apparaterolle | Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Set | nein | Fadenschutz | nein |
| Bauform | Bockrolle | Gesamthöhe | 124 mm |
| Traglast | 70 kg | Lauffläche Eigenschaft | Geräuschreduziert |
| Bereifung | TPE | Länge Platte | 60 mm |

| | | | |
|---------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| Rad-Ø | 100 mm | Breite Platte | 60 mm |
| Material Felge | Kunststoff | Schraubloch Abstand | 47x47/37x37 mm |
| Radlager | Gleitlager | Oberfläche Gehäuse | verzinkt, chromatisiert |
| Befestigungselement | Platte | Farbe Reifen | grau |
| elektrisch leitend | nein | | |