

KERN

Hängewaage

Wägebereich von 0 bis 50 kg,
Ablesbarkeit in 50 g Schritten

Artikelnummer: 208614



KERN



KERN Hängewaage

KERN Hängewaage




- nicht eichfähig
- Wägebereich von 0 bis 50 kg
- Ablesbarkeit in 50 g Schritten
- mit den Funktionen Justieren (CAL), Trieren, Multi-Data-Hold, Spitzenlastanzeige, Auto-Off
- LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
- Batteriebetrieb
- Gehäuse aus Kunststoff / Haken aus Edelstahl
- Höhe x Breite x Tiefe 270 x 90 x 30 mm

Technische Details

Waagentyp	Hängewaage	Spannungsversorgung	Batteriebetrieb
eichfähig	nein	Stückzählfunktion	nein

Wägebereich	0-50 kg	Tarieren	ja
Ablesbarkeit	50 g	Material Gehäuse	Kunststoff
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Tarieren, Multi-Data-Hold, Spitzenlastanzeige, Auto-Off	Material Haken	Edelstahl
IP Schutzart	00: Kein Schutz vor Staub/Wasser	WEEE-Registrierungsnummer	DE80821200
Waage Ausstattung	LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Höhe	270 mm	Marke laut EAR-Register	KERN
Breite	90 mm	Gewicht	0,7 kg
Tiefe	30 mm		

Dazu passt auch ...

119026		Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannenboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
983905		Gewichtsausgleicher, Traglast 90 - 100 kg, Seilzug Länge 2 m