

Krause Faltgerüst ProTec ®XS

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,9 m,
Gerüsthöhe 1,8 m, Standhöhe 0,9 m,
Bühne Breite x Tiefe 2000 x 600 mm,
Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 225348



Krause Faltgerüst ProTec ®XS

einfach aufzubauen und leicht zu transportieren

Faltgerüst






- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,9 m
- Gerüsthöhe 1,8 m
- Standhöhe 0,9 m, Bühne Breite x Tiefe 2000 x 600 mm
- mit wetterfester und rutschhemmender Bühne
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- faltbar für schnellen Aufbau
- mit 4 Bremsrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Aufbau schneller Aufbau
- Belastbarkeit nach DIN EN 1004
- Gewicht 37 kg



Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Tiefe	800 mm
Gerüsttyp	Faltgerüst	Unterbau	4 Bremsrollen
Material Gerüst	Aluminium	Bühne belastbar bis	240 kg
Gerüsthöhe	1,8 m	Gerüst Ausstattung	wetterfeste, rutschhemmende Bühne
Standhöhe	0,9 m	Gerüst Funktion	faltbar
Arbeitshöhe	2,9 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer
Bühnen Anzahl	1	Aufbau	schneller Aufbau
Höhe Bühne	0,9 m	fahrbar	ja
Breite Bühne	2000 mm	Geländer	ja
Tiefe Bühne	600 mm	Norm	DIN EN 1004 (Belastbarkeit)
Breite	2100 mm	Gewicht	37 kg

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz