

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 40 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 50 x 18 mm, Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm

Artikelnummer: 524966



BS ROLLEN
INOX



BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller




- Traglast 40 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 50 x 18 mm
- Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugellager
Rollentyp	Apparaterolle	Feststeller	Doppelstopp
Bauform	Lenkrolle	Fadenschutz	nein

Traglast	40 kg	Gesamthöhe	70 mm
Bereifung	TPE	Radbreite	18 mm
Durchmesser Rad	50 mm	Ausladung	26 mm
Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Radlager	Gleitlager	Länge Platte	60 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Breite Platte	60 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	45x45 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	6,5 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Gewicht	0,184 kg

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen