

# Technisch specificatieblad

## Energiezuil, type ISSDHSM45

Artikelnr. 6289980



ISS energiezuil van aluminium met een 45 mm systeemopening voor directe inbouw van Module 45-schakelmateriaal.

Zuil bestaat uit:

1 zuil met twee compartimenten met standvoet

Totale lengte: 670 mm

2 deksels aluminium

Lengte 670 mm

Het design van deze ISS energiezuil is gebaseerd op een extreem slank, ovaal aluminium profiel dat aan beide zijden van de ovaal een deksel van de wandgoot Rapid 45 heeft. De opening van 45 mm is geschikt voor het direct inklikken van Module 45-apparatuur. Het inbouwraam is in theorie voldoende voor 2 x 14 Module 45-apparaten. Bij gebruik van Modul 45connect® of bekabeling met een grotere benodigde ruimte, is het aantal max. te installeren apparaten minder. Als optie is de inbouw van een scheidingschot type 2371/40 (6023096) mogelijk.





**Alu** Aluminium

### Stamgegevens

Bestelnr.	6289980
Type	ISSDHSM45RW
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer
Dimensie	676x135x185
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	aluminium
Materiaal-afk.	Alu
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	281,50 kg/100 st.

### Technische gegevens



Lengte	676,00 mm
Breedte	135,00 mm
Zijhoogte	185,00 mm
Hoogte zuil	675,00 - 675,00 mm
Aantal inzetbare deksels	2
Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	2,00 St.
Uitvoering	Enkelzijdig
Type bevestiging	schroeven
Vloermontage	<input checked="" type="checkbox"/>
Plafondmontage	<input type="checkbox"/>
Doorlopend profiel	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoogtenivellering	0,00 mm
Kabelinvoer	onder
Van plaats veranderbaar	<input type="checkbox"/>
Dekselbreedte (geheel getal)	45
Model zuil	ovaal
Verstelbaar	<input type="checkbox"/>
Voorbedraad	<input type="checkbox"/>